

**Garant****Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, Weldon drška, Ø D: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212105 20
GTIN	4045197192516
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2$  mm.

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1003
Ø $D_3$	10 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	115 mm
Ø drške $D_5$ h6	20 mm
Duljina izboja $L_1$	60 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø $D_{\max}$	38 mm
Interpolacija Ø $D_{\min}$	30 mm

Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	5,37 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	7,45 mm
Interpolacija $a_p$	2 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	15 - 30 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219804