

Garant

Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 16mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212070 16
GTIN	4045197192301
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Napomena:

$a_{p\text{ maks}} = 1,1 \text{ mm}$.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,6** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 6IP**.

Tehnički opis

Ø reza D_c	16 mm
Duljina izboja L_1	30 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	80 mm
Ø D_3	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD.. 0501
Ø drške D_s h6	16 mm
Broj oštrica Z	4
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D_{maks}	30 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	27 mm
Kut uranjanja α_{\max}	2,06 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{\max}	9,72 mm
Interpolacija a_p	1,1 mm
Kut rezne oštrice κ	15 - 27 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219802
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP