


Garant**XDHW 060210, HB7535, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 211898 UNI |
| GTIN | 4045197479655 |
| Razred artikla | 21A |

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,5$ mm.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tip | UNI |
| Kutni radijus | 1 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XDHW 060210 |
| Vrsta | HB7535 |
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--|--------------|-------|---------|
|--|--------------|-------|---------|

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------|---|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 240 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 210 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 180 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 120 m/min | M |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |