

Garant**Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s navojem, Ø D: 20mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212100 20
GTIN	4045197192493
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Napomena:

$a_{p\text{ maks}} = 1,5\text{ mm}$.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ø reza D_c	20 mm
Prihvatni navoj M	M10
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD.. 0702
Ø D_3	13 mm
Ø D_2	17,7 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	30 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Broj oštrica Z	4

Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	11,21 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	33 mm
Interpolacija a_p	1,5 mm
Kut uranjanja α_{maks}	2,5 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	38 mm
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219803