

Garant

Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, Weldon drška, Ø D: 15mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212090 15
GTIN	4045197192387
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Napomena:

$a_{p\ maks} = 1,5\text{ mm}$.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ø reza D_c	15 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	90 mm
Ø drške $D_s\ h6$	16 mm
Duljina $\varnothing d_1$	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219803 (8IP; 1,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD.. 0702
Ø D_3	8 mm
Duljina izboja L_1	24,5 mm
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	28 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Kut uranjanja α_{\max}	4,51 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{\max}	6,23 mm
Interpolacija a_p	1,5 mm
Kut rezne oštrice κ	15 - 28 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219803
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP