

Yale

Hidrauličko crijevo HHC s tvorničkom montažom / tvorničkim punjenjem,
duljina: 2m



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 086081 2 |
| GTIN | 2050000970337 |
| Razred artikla | 08Y |

Opis

Izvedba:

S priključkom br. 086085 vel. M1 (cilindrična strana) i navojni umetak 3/8-NPT (strana pumpe).
Vanjski Ø 14 mm; unutarnji Ø 6,3 mm (nominalna veličina); pritisak 2800 bar; minimalni polumjer savijanja R = 100 mm.

Samo za isporuku s kompletnim hidrauličkim sustavom (pumpa, cilindar, crijevo) od proizvođača s tvorničkom montažom, punjenjem i ventilirano.

Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju **metričnom normativu**, što jako pojednostavljuje radove montaže, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. **Potpuna kompatibilnost** sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.

Napomena:

Zatvoreni sustavi su tvornički predmontirani, punjeni i odzračeni.

Tehnički opis

| | |
|-----------------|--------------------|
| Duljina | 2 m |
| Vrsta proizvoda | Hidraulična oprema |