

Garant**Kutna glodača glava 90° dugačka, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z:
32/3mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 215710 32/3 |
| GTIN | 4045197410597 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Glodača glava s neravnomjernom raspodjelom oštrica za miran rad.
Bez unutarnjeg hlađenja.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

| | |
|---|------------------------------------|
| Ø reza D_c | 32 mm |
| Duljina izboja L_1 | 50 mm |
| Ø drške D_s h6 | 32 mm |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 250 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 219812 (15IP; 5,0 Nm) AP.. 16.. |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Izvedba drške | Cilindrična drška |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj |
| Primjena glodala | Glodanje uglova |
| Podjela oštrica | nejednako |
| Unutarnje hlađenje | ne |

| | |
|-----------------|---------------------|
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm | 211750 5,0 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219812 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |