

**Garant****Kutna glodača glava 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 160/10mm**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215715 160/10
GTIN	4045197410696
Razred artikla	210

### Opis

**Izvedba:**

Glodača glava s neravnomjernom raspodjelom oštrica za miran rad. Za prihvate prema DIN 2079 s 4 dodatne rupe za prihvat. Tehnički uvjetovano bez unutarnjeg hlađenja.

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

### Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219812 (15IP; 5,0 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 16..
Ø reza $D_c$	160 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	63 mm
Ø prihvatne rupe	40 mm
Broj oštrica Z	10
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219812
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP