

**APHT 160408ER-46, SP6519, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215771 UNI
GTIN	2050002058200
Razred artikla	28E

Opis**Napomena:**

Ove izmjenjive rezne pločice koristiti **samo s vijkom br. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Kod primjene izmjenjivih reznih pločica s $r \geq 3,2$ mm na glodačim glavama br. 215705, 215710, 215715 i 215717 potrebno je podesiti ležište pločica.

Kutni radijus: 0,8 mm

Tehnički opis

Tip	UNI
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APHT 160408ER-46
Vrsta	SP6519
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	45 m/min	S
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		