

Garant**Kutna glodača glava 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 40/4mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 215715 40/4 |
| GTIN | 4045197410603 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Glodača glava s neravnomjernom raspodjelom oštrica za miran rad.

Napomena:GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.**Tehnički opis**

| | |
|--|-----------------------|
| Ø reza D _c | 40 mm |
| Ukupna duljina L _{ukupno} | 40 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 16.. |
| Ø prihvatne rupe | 16 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219812 (15IP; 5,0 Nm) |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Izvedba drške | s provrtom |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj |
| Primjena glodala | Glodanje uglova |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Podjela oštrica | nejednako |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni | 219812 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm | 211750 5,0 |