

Garant**Kutna glodača glava 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 66/6mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215715 66/6
GTIN	4045197410658
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Glodača glava s neravnomjernom raspodjelom oštrica za miran rad.

Napomena:GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 16..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø reza D_c	66 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Broj oštrica Z	6
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj

Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219812
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP