

Garant**APMX 16..04 PDER, HB7635, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 215747 INOX |
| GTIN | 4045197601742 |
| Razred artikla | 21A |

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene vrijede za glodače glave br. 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D / a_p$
 $a_{p, maks} = 7 \text{ mm}$.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|------------------|
| odgovarajući držači | AP..1604 |
| Tip | INOX |
| Posmak f_z po zubu | 0,15 mm |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMX 16..04 PDER |
| Vrsta | HB7635 |
| Rezni materijal | HM |
| Debljina pločica | 5,76 mm |

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | 700 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 500 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | 350 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 230 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 230 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 170 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 120 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 90 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 160 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 150 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 35 m/min | S |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |