

Garant
APKT 16..08 PDFR, HU7710, tip: ALU

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215728 ALU
GTIN	4045197410948
Razred artikla	21A

Opis
Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene vrijede za glodače glave br. 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D / a_p$
 $a_{p, maks} = 7$ mm.

Debljina pločica: 5,05 mm

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak f_z po zubu: 0,18 mm

Tehnički opis

odgovarajući držači	AP..1604
Posmak f_z po zubu	0,18 mm
Tip	ALU
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APKT 16..08 PDFR
Vrsta	HU7710

Rezni materijal	HM
Debljina pločica	5,05 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	700 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	350 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		