

Garant**Glodača glava za skošenja, s provrtom, kut γ : 30stupanj****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215795 30
GTIN	4045197383228
Razred artikla	210

Opis

Napomena:
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Tehnički opis

izvediva dubina skošenja l	27,5 mm
izvediva visina skošenja h	13 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
izvediva širina skošenja b	24 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Najmanji Ø D	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003
Kut γ	30 stupanj
najveći Ø d ₁	65 mm
učinkovit broj oštrica Z _{eff}	3

Ukupna duljina L_{ukupno}	52 mm
Posmak zuba pri h_{max}	0,2 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	9
Izvedba drške	s provrtom
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Precizni bit za Torx Plus, 1/4 cola E 6,3, Torx Plus profil: 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 1,2Nm	211750 1,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814