

Garant**APXT 16..08 PDSR, HB7525, tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215732 ST900
GTIN	4045197410962
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene vrijede za glodače glave br. 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D / a_p$
 $a_{p, maks} = 7 \text{ mm}$.

Debljina pločica: 5,76 mm

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak f_z po zubu: 0,18 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,18 mm
odgovarajući držači	AP..1604
Tip	ST900
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APXT 16..08 PDSR
Vrsta	HB7525

Rezni materijal	HM
Debljina pločica	5,76 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	185 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		