

Garant**APMX 16..08 TR, HB7525, tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215733 ST900
GTIN	4045197554444
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene vrijede za glodače glave br. 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D / a_p$
 $a_{p, maks} = 7 \text{ mm}$.

Debljina pločica: 5,76 mm

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak f_z po zubu: 0,18 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,18 mm
Tip	ST900
odgovarajući držači	AP..1604
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMX 16..08 TR
Vrsta	HB7525

Rezni materijal	HM
Debljina pločica	5,76 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	340 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	235 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	195 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	190 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	175 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		