

Garant**Glodača glava za skošenja, s provrtom, kut γ : 40stupanj****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215795 40
GTIN	4045197412911
Razred artikla	210

Opis

Napomena:
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Tehnički opis

najveći $\varnothing d_1$	59 mm
Najmanji $\varnothing D$	17 mm
izvediva visina skošenja h	17,8 mm
izvediva dubina skošenja l	27,5 mm
izvediva širina skošenja b	19 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	52 mm
Kut γ	40 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing prihvatne rupe	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003

učinkovit broj oštrica Z_{eff}	3
Posmak zuba pri h_{max}	0,16 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	9
Izvedba drške	s provrtom
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 1,2Nm	211750 1,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814
Precizni bit za Torx Plus, 1/4 cola E 6,3, Torx Plus profil: 8IP	674252 8IP