

HEDI

Halogeni reflektor sa stativom, 230 V, Prihvat snaga: 400 W



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081222 400
GTIN	4003644013548
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Tlačno lijevano aluminijsko kućište s aluminijskim reflektorom i žaruljom Otporno na prskanje vode. Prekidač za uključivanje/isključivanje na kućištu.

Kontinuirano namjestivi stativ od čeličnih cijevi na visine 0,8 m do 1,9 m s ojačanim nogama i odvojivim halogenim reflektorom.

Jakost svjetlosti: 9200 lm

Razred energetske učinkovitosti : C

Tehnički opis

Razred energetske učinkovitosti	C
Prihvat snaga	400 W
Jakost svjetlosti	9200 lm
Rasvjetno tijelo	Halogene
Nazivni napon	230 V
Atribut imena proizvoda	230 V

Pribor

Halogene rezervne svjetiljke Prihvat snaga 400 W

081225 400