

Garant

Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno teški metal, Weldon drška, Ø D: 20L mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212110 20L
GTIN	4045197192554
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\text{ maks}} = 2,5$ mm.

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Duljina izboja L_1 : 100 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 155 mm

Ø drške D_s h6: 20 mm

Interpolacija Ø D_{min} : 30 mm

Interpolacija Ø D_{maks} : 38,6 mm

Tehnički opis

Ø drške D_s h6	20 mm
Duljina izboja L_1	100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1003
Ø reza D_c	20 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}	155 mm
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	38,6 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	30 mm
Kut uranjanja α_{maks}	20,3 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	6,7 mm
Interpolacija a_p	2,5 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard

Pribor

Garnitura vijaka za rezne pločice 10-dijelni	219804
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, drška E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP