

Garant

Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 66/6mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212145 66/6
GTIN	4045197192806
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Pažnja:

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama **ne** smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\text{ maks}} = 2,5$ mm.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..12T3
Ø prihvatne rupe	27 mm
Garnitura sigurnosnih vijaka	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219805 (15IP; 3,8 Nm)

Ø reza D_c	66 mm
Ø D_3	54 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Broj oštrica Z	6
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D_{min}	120 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	130 mm
Interpolacija a_p	2,5 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	50,94 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,94 stupanj
Kut rezne oštrice κ	15 - 27 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219805
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219807
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP