

## Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 35/5mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212125 35/5
GTIN	4045197192585
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

#### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .

### Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	16 mm
Ø reza $D_c$	35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1003
Ø $D_3$	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	40 mm
Broj oštrica Z	5

Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	60 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Interpolacija $a_p$	2 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\max}$	22,45 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\max}$	1,79 stupanj
Kut rezne oštrice $\kappa$	15 - 30 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219804
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP