

Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s navojem, Ø D / broj pločica
Z: 42/6mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212135 42/6
GTIN	4045197192769
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2\ mm$.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	32 mm
Prihvatni navoj M	M16
Ukupna duljina L _{ukupno}	42 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1003
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm

Ø reza D_c	42 mm
Broj oštrica Z	6
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	29,45 mm
Interpolacija Ø D_{min}	74 mm
Interpolacija a_p	2 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,36 stupanj
Interpolacija Ø D_{maks}	82 mm
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219804
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8