

## Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s navojem, Ø D / broj pločica  
Z: 25/2mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212135 25/2
GTIN	4045197192714
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

#### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .

### Tehnički opis

Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1003
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	35 mm
Prihvatni navoj M	M12
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	25 mm

Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	12,45 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	40 mm
Interpolacija $a_p$	2 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	3,22 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	48 mm
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219804
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP