

Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s navojem, Ø D / broj pločica
Z: 32/3mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212155 32/3
GTIN	4045197192851
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Pažnja:

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama **ne** smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\text{ maks}} = 2,5\text{ mm}$.

Tehnički opis

Ø reza D_c	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D_3	20 mm
Ø D_1 h6	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..12T3
Ukupna duljina L_{ukupno}	42 mm
Prihvatni navoj M	M16

Ø D ₂	28,7 mm
Garnitura sigurnosnih vijaka	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Broj oštrica Z	3
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	16,94 mm
Interpolacija Ø D _{min}	52 mm
Interpolacija a _p	2,5 mm
Kut uranjanja α _{maks}	2,84 stupanj
Interpolacija Ø D _{maks}	62 mm
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219807
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219805