

Garant

Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 42/6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212125 42/6
GTIN	4045197192592
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Ø reza D_c	42 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Ø prihvatne rupe	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1003
Ø D_3	32 mm

Broj oštrica Z	6
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Interpolacija a_p	2 mm
Max duljina uranjanja L za α_{\max}	29,45 mm
Kut uranjanja α_{\max}	1,36 stupanj
Kut rezne oštrice κ	15 - 30 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219804
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP