

Garant**RDHX 0702 MOTN, HB7505, tip: HART**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212215 HART
GTIN	4045197302441
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p, maks.} = 1,5$ mm.

Posmak f_z po zubu: 0,13 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RDHX 0702 MOTN

Tip: HART

Tehnički opis

Tip	HART
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDHX 0702 MOTN
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7505
Posmak f_z po zubu	0,13 mm

Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	275 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	275 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	125 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	155 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	140 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	H
GG(G)	prikladno	240 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		