


ZDET 16M504 FR-721, GH1, tip: ALU

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	220812 ALU
GTIN	2050002058361
Razred artikla	28E

Opis
Preporuka:

Prilikom izmjene izmjenjivih pločica zamijenite i pritezne vijke. Rezervni pritezni vijci isporučuju se s izmjenjivim reznim pločicama.

Napomena:

f_z za $a_e = 0,3 \times D$.

f_z za grubo rezanje do $a_{p \text{ maks}} 16 \text{ mm}$: 0,12 - 0,25 mm

f_z za predobradu $a_p 3 \text{ mm}$: 0,05 - 0,15 mm

f_z za završnu obradu $a_p 1 \text{ mm}$: 0,02 - 0,1 mm

Debljina pločica S: 5 mm

Tehnički opis

Tip	ALUMINIJ
f_z za grubo rezanje do $a_{p \text{ maks}} 16 \text{ mm}$	0,12 - 0,25 mm
f_z za predobradu $a_p 3 \text{ mm}$	0,05 - 0,15 mm
f_z za završnu obradu $a_p 1 \text{ mm}$	0,02 - 0,1 mm
Kutni radijus	0,4 mm

Debljina pločica S	5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZDET 16M504 FR-721
Vrsta	GH1
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	1640 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1370 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	1095 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		