

Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s navojem, Ø D / broj pločica
Z: 35/3mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212155 35/3
GTIN	4045197321404
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Pažnja:

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama **ne** smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\ maks} = 2,5\text{ mm}$.

Tehnički opis

Garnitura sigurnosnih vijaka	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..12T3
Prihvatni navoj M	M16
Ukupna duljina L _{ukupno}	42 mm
Ø D ₂	28,7 mm

Ø D ₃	23 mm
Ø reza D _c	35 mm
Broj oštrica Z	3
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	19,94 mm
Interpolacija Ø D _{min}	58 mm
Interpolacija a _p	2,5 mm
Kut uranjanja α _{maks}	2,41 stupanj
Interpolacija Ø D _{maks}	68 mm
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219805
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219807