

## Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 52/5mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212125 52/5
GTIN	4045197192608
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

#### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2$  mm.

### Tehnički opis

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	50 mm
Ø $D_3$	42 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1003
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø reza $D_c$	52 mm

Broj oštrica Z	5
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Interpolacija $a_p$	2 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\max}$	39,45 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\max}$	1,02 stupanj
Kut rezne oštrice $\kappa$	15 - 30 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219804
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8