

## Garant

Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 125/10mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212145 125/10
GTIN	4045197192837
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

#### Pažnja:

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama **ne** smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

#### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\text{ maks}} = 2,5$  mm.

### Tehnički opis

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	63 mm
$\varnothing D_3$	113 mm
$\varnothing$ prihvatne rupe	40 mm
Garnitura sigurnosnih vijaka	219807 (15IP; 3,8 Nm)

Ø reza $D_c$	125 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..12T3
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Broj oštrica Z	10
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	238 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	248 mm
Interpolacija $a_p$	2,5 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	109,94 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,44 stupanj
Kut rezne oštrice $\kappa$	15 - 27 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219807
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219805
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP