

Garant**RDNX 0702 MOEN pozitivna, HB7635, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212222 INOX
GTIN	4045197527219
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 1,5 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Tip	INOX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDNX 0702 MOEN
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7635
Posmak f_z po zubu	0,18 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		