

**Garant**
**Kutna glodača glava 90°, Weldon drška, Ø D / Zeff: 25/2mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215860 25/2
GTIN	4045197133281
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Vrlo velika moć odrezivanja, jer su u zahvatu 2 odnosno 3 oštrice po okretu.

### Upotreba:

Za obodno glodanje.

### Napomena:

**Ne koristiti za uranjanje i kružno ukapanje!**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP**.

## Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	110 mm
Ø drške $D_s$ h6	25 mm
maksimalna dubina reza ap maks	28 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Duljina izboja $L_1$	52 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{eff}$	2
Ø reza $D_c$	25 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	6
Izvedba drške	Weldon drška

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219814