

Garant
Kutna glodača glava 90°, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 25/4mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215870 25/4
GTIN	4045197193070
Razred artikla	210

Opis

Upotreba:

Univerzalna primjena u svim materijalima i za glodanje utora.

Napomena:

Prihvate za glodalo s navojem vidi u katalogu dio 3.

 GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø reza D _c	25 mm
Prihvatni navoj M	M12
Ø D ₂	20,7 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	35 mm
Broj oštrica Z	4
Interpolacija Ø D _{maks}	48 mm
Interpolacija Ø D _{min}	47 mm
Kut uranjanja α _{maks}	0,72 stupanj

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	19,85 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814