

## Garant

### Kutna glodača glava 90°, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 32/5mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215800 32/5
GTIN	4045197133199
Razred artikla	210

#### Opis

##### Upotreba:

Univerzalna primjena u svim materijalima.

- Glodanje kutova i utora, kopiranje u jednom smjeru, cirkularno glodanje, bušaće cirkularno glodanje, obodno glodanje.

##### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

- Zamijenite stezne vijke izmjenjivih pločica nakon dulje upotrebe. Koristiti samo dobro podmazane (npr. s pastom za bakar).

#### Tehnički opis

Ø reza $D_c$	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Duljina izboja $L_1$	54 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	110 mm
Ø drške $D_s$ h6	25 mm
Broj oštrica Z	5
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	26,85 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	62 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	61 mm

Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	0,53 stupanj
$\varnothing D_3$	29 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2