

Garant
Kutna glodača glava 90°, Weldon drška, Ø D / Zeff: 25/3mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215860 25/3
GTIN	4045197133298
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Vrlo velika moć odrezivanja, jer su u zahvatu 2 odnosno 3 oštrice po okretu.

Upotreba:

Za obodno glodanje.

Napomena:

Ne koristiti za uranjanje i kružno ukapanje!

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP.**

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	110 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003
maksimalna dubina reza ap maks	28 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	3
Ø reza D_c	25 mm
Ø drške D_s h6	25 mm
Duljina izboja L_1	52 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	9
Izvedba drške	Weldon drška

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219814
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2