

**Garant****Kutna glodača glava 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215850 63/8
GTIN	4045197221797
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

S rupom za pričvršćivanje vijkom.

**Upotreba:**

**Univerzalna primjena u svim materijalima.**

- **Glodanje kutova i utora, kopiranje u jednom smjeru, cirkularno glodanje, bušaće cirkularno glodanje, obodno glodanje.**

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP**.

- **Zamijenite stezne vijke izmjenjivih pločica nakon dulje upotrebe. Koristiti samo dobro podmazane (npr. s pastom za bakar).**

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{ukupno}$	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003..
Ø reza $D_c$	63 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Ø prihvatne rupe	22 mm
Broj oštrica Z	8
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,25 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	57,85 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	123 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	124 mm
$\varnothing D_3$	60 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP