

Garant
Kutna glodača glava 90°, Weldon drška, Ø D / Zeff: 32/2mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215860 32/2
GTIN	4045197133304
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Vrlo velika moć odrezivanja, jer su u zahvatu 2 odnosno 3 oštrice po okretu.

Upotreba:

Za obodno glodanje.

Napomena:

Ne koristiti za uranjanje i kružno ukapanje!

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP.**

Tehnički opis

Duljina izboja L_1	54 mm
Ø reza D_c	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	114 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003
maksimalna dubina reza $a_{p\ maks}$	38 mm
Ø drške D_s h6	32 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	8
Izvedba drške	Weldon drška

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219814