

Garant
Kutna glodača glava 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/9mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 215850 63/9 |
| GTIN | 4045197221858 |
| Razred artikla | 210 |

Opis
Izvedba:

S rupom za pričvršćivanje vijkom.

Upotreba:

Univerzalna primjena u svim materijalima.

- **Glodanje kutova i utora, kopiranje u jednom smjeru, cirkularno glodanje, bušaće cirkularno glodanje, obodno glodanje.**

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP**.

- **Zamijenite stezne vijke izmjenjivih pločica nakon dulje upotrebe. Koristiti samo dobro podmazane (npr. s pastom za bakar).**

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------|
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 40 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1003.. |
| Ø reza D_c | 63 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |

| | |
|--|---------------------|
| Ø prihvatne rupe | 22 mm |
| Broj oštrica Z | 9 |
| Kut uranjanja α_{maks} | 0,25 stupanj |
| Max duljina uranjanja L za α_{maks} | 57,85 mm |
| Interpolacija Ø D_{min} | 123 mm |
| Interpolacija Ø D_{maks} | 124 mm |
| Ø D_3 | 60 mm |
| Izvedba drške | s provrtom |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj |
| Primjena glodala | Glodanje uglova |
| Primjena glodala | Cirkularna glodala |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Strategija rezanja | MTC |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219814 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP |