

**Garant****APMT 100305 TR, HB7515, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215879 ST1400
GTIN	4045197554475
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Izmjenjiva rezna pločica s veoma pozitivnom geometrijom i zakrivljenom reznom oštricom za veoma mekano rezanje.

**Napomena:**

Smjernice za upotrebu vrijede za glodala br. 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.

Za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks}} = 4,8$  mm.

Debljina pločica: 3,5 mm

Kutni radijus: 0,5 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,1 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,1 mm
Tip	ST1400
Kutni radijus	0,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 100305 TR

Vrsta	HB7515
Rezni materijal	HM
Debljina pločica	3,5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	440 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	310 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	260 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	320 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	210 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	210 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		