

HELICOIL® Plus

made by BOLLHOFF

Garnitura navojnih umetaka 10 odnosno 20 dijelova, 2×D, Vrsta navoja / veličina navoja: M3**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082814 M3
GTIN	4250361202667
Razred artikla	04D

Opis**Izvedba:**

Metrički navojni umetci opružno oblikovane žice od VA čelika. Navoj po navoj, slobodno prohodan navojni umetak se nakon ugradnje odvaja (propisano mjesto puknuća). Optimiran konstrukcijski oblik s novooblikovanim uvodnim dijelom koje omogućava da se uložak postavi poput vijka.

Vrlo čvrsti, HeliCoil®plus navojni umetci od **VA čelika velike otpornosti na trošenje, neznatnog trenja navoja** u uskim tolerancijama, **visoke površinske kvalitete** te **otpornosti na koroziju i toplinu**. Fleksibilni oblik omogućava ravnomjernu raspodjelu sile i naprezanja čime proizvodi **trajne** vijčane spojeve vrhunske kvalitete **za sva radna opterećenja** (statička, dinamička) s **idealnim prijenosom sile**. Jednostavna, brza montaža, nastaje obostrano korisni unutarnji navoj.

Upotreba:

Za ekonomičan **popravak oštećenih ili istrošenih navoja** i kao konstrukcijski element za **ojačanje navoja** pri upotrebi materijala s malom čvrstoćom na naprezanja uslijed posmičnih sila (npr. aluminij, legure od aluminij - magnezija).

Dio isporuke:

20-dijelni set.

Napomena:

Samostezni umetci i druge dimenzije isporučive su na upit.

- **Za prikladan kalibar za navoje br. 48600ff.**
- **Samostezni umetci, druge dimenzije i UNC-/ UNF umeci s navojima isporučivi su na upit.**

Tehnički opis

Sadržaj garniture	20
Vrsta navoja	M3
Atribut imena proizvoda	2×D
Dubina navoja maks	2×D
Vrsta proizvoda	Navojni umetak

Pribor

Navojni umetak Vrsta navoja /veličina navoja M3	082808 M3
---	-----------