


Garant**Kutna glodača glava 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 40/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215850 40/6
GTIN	4045197221735
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

S rupom za pričvršćivanje vijkom.

Upotreba:

Univerzalna primjena u svim materijalima.

- **Glodanje kutova i utora, kopiranje u jednom smjeru, cirkularno glodanje, bušaće cirkularno glodanje, obodno glodanje.**

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP**.

- **Zamijenite stezne vijke izmjenjivih pločica nakon dulje upotrebe. Koristiti samo dobro podmazane (npr. s pastom za bakar).**

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø prihvatne rupe	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003..
Ø reza D_c	40 mm

Broj oštrica Z	6
Kut uranjanja α_{maks}	0,41 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	34,85 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	77 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	78 mm
$\varnothing D_3$	37 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP