

**Garant**
**Kutna glodača glava 90°, Weldon drška, Ø D / Zeff: 32/3mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215860 32/3
GTIN	4045197133311
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Vrlo velika moć odrezivanja, jer su u zahvatu 2 odnosno 3 oštrice po okretu.

### Upotreba:

Za obodno glodanje.

### Napomena:

**Ne koristiti za uranjanje i kružno ukapanje!**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP.**

## Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003
Ø reza $D_c$	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø drške $D_s$ h6	32 mm
maksimalna dubina reza ap maks	38 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	114 mm
Duljina izboja $L_1$	54 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{eff}$	3
Broj izmjenjivih okretnih pločica	12
Izvedba drške	Weldon drška

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219814