



## Akumulatorska kutna bušilica, tip: C12RAD



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070225 C12RAD
GTIN	4002395001248
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

#### MILWAUKEE – akumulatorski kutni bušaći odvijač i odvijač s račnom

- Elektronika REDLINK™ s kontinuiranim upravljanjem zakretnog momenta, hodom desno/lijevo i zaštitom od preopterećenja.
- LED osvjetljenje radnog područja.
- Red litij-ionske baterije s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.

Lagane i praktične kompaktne **kutne** bušilice-vijčanici za teško dostupna mjesta, vrlo kompaktne - **dimenzije kuta samo 95 mm**. Elektronsko podešavanje okretnog momenta u 10 stupnjeva plus stupanj bušenja, **FIXTEC** brzostezna glava. Crvena LED-lampica označuje postignuti zakretni moment.

#### Prednost:

Vrlo kompaktno, duljina samo 95 mm.

#### Dio isporuke:

Uključuje bateriju, punjač i transportni kofer.

#### Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 i br. 073839.

### Tehnički opis

Kapacitet baterije	2 Ah
Oblik konstrukcije	Kutna bušilica odvijač
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	25 mm
Oznaka proizvođača	C12RAD-202B

maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Težina	1,1 kg
Prihvat za alat	Ø 1,0 – 10 mm
Napon baterije	12 V
maksimalan okretni moment tvrdo	12 Nm
tipična uporaba	Medium
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta baterije	Litij-ionska
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	drvo
Vrsta proizvoda	Odvijač

## Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12	073814 MB12