

HEDI

Kolut za namatanje, tip: 10N



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081194 10N
GTIN	4003644016969
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Kolut za namatanje s **vođenom automatikom namotavanja i odmotavanja, višestruka blokada po okretaju**. Zatvoreno **plastično kućište, otporno na lom**. Termička **zaštita od preopterećenja**, robusni H07RN-F neopren-kabel s priključkom za spojku.

Jednostavna montaža na zid odnosno strop sa **zakretnim područjem od 150°**.

Funkcija:

IP24: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati dodir.

Upotreba:

Za poboljšanje ergonomije zahvaljujući radu sa smanjenim opterećenjem kablova kao i rasporedu kablova te sprječavanju opasnosti od nesreća i ozljeda zbog kablova koji se nalaze na podu.

Napomena:

Namatač crijeva s povratnom oprugom vidi br. 080066 do 080079.

Tehnički opis

Materijal kućišta	Plastika
Visina	275 mm
Tip	10N
Struktura kablova	3G1,5

Materijal kabla	Neopren-guma
širina	185 mm
Nazivna snaga, odrolano	2000 (16 A) W
Duljina	325 mm
Razred kabla	H07RN-F
Duljina kabela	10 m
Nazivni napon	250 V
IP-klasa zaštite	IP 24
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta utikača, ulaz	F
Vrsta proizvoda	Kolut za namatanje kabla