

Garant
Kutna glodača glava 90°, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 15,7/2mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215870 15,7/2
GTIN	4045197193025
Razred artikla	210

Opis

Upotreba:

Univerzalna primjena u svim materijalima i za glodanje utora.

Napomena:

Prihvate za glodalo s navojem vidi u katalogu dio 3.

 GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ø reza D_c	15,7 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	23 mm
Ø D_1 h6	8,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003
Ø D_2	12,7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Prihvatni navoj M	M8
Broj oštrica Z	2
Interpolacija Ø D_{maks}	29,4 mm
Interpolacija Ø D_{min}	28,4 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,36 stupanj

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	10,55 mm
$\varnothing D_3$	12,7 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814