

Garant
Kutna glodača glava 90°, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 25/3mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215870 25/3
GTIN	4045197193087
Razred artikla	210

Opis

Upotreba:

Univerzalna primjena u svim materijalima i za glodanje utora.

Napomena:

Prihvate za glodalo s navojem vidi u katalogu dio 3.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Prihvatni navoj M	M12
Ukupna duljina L _{ukupno}	35 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Ø reza D _c	25 mm
Broj oštrica Z	3
Interpolacija Ø D _{maks}	48 mm
Interpolacija Ø D _{min}	47 mm
Kut uranjanja α _{maks}	0,72 stupanj

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	19,85 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2