



Komplet magnet VersaMAG, Tip: VERSA-01



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | P07030 VERSA-01 |
| GTIN | 4014586896564 |
| Razred artikla | 03F |

Opis

Izvedba:

Kompaktan i snažan trajni magnet sa škripcem za stezanje različitih komponenti na magnetskim površinama bez alata.

- **Mobilan, fleksibilan i brz za korištenje. Prilagođava se svakom radnom mjestu zahvaljujući kompaktnom dizajnu i iznimno uskom trajnom magnetu.**
- **Optimizira svako radno mjesto: Čist i siguran rad u širokom rasponu primjena.**
- **Modularni sustav: Jedinstveni modularni sustav osigurava sigurno držanje u širokom rasponu radnih situacija i može se kontinuirano nadograditi odgovarajućim priborom.**
- **Škripac ima raspon stezanja od 108 mm i širinu čeljusti od 100 mm.**
- **Izmjenjive stezne čeljusti u različitim visinama za stezanje većih materijala kao što su limovi i cijevi.**
- **Zahvaljujući inovativnom sustavu s 2 rotora, sila držanja do 7800 N za sigurno stezanje svih magnetskih površina – čak i u rasponu tankih limova (od debljine 4 mm).**
- **Stezanje u skućenim prostorima ili vertikalnim ravninama? Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i iznimno uskom permanentnom magnetu, nema problema.**
- **Precizno poravnanje permanentnog magneta pomoću 30 %-ne predmagnetizacije.**
- **Sigurno stezanje komponenti za daljnju obradu pomoću različitih električnih alata, npr. kutnih brusilica, bušilica, pila, MULTIMASTER-a itd.**

Dio isporuke:

1 × permanentni magnet, 1 × montažna ploča, 1 × škripac, 1 × ključ s unutarnjim šesterokutom 3 mm, 1 × gurtina.

Tehnički opis

| | |
|------------------------|---------------------|
| Duljina A | 212 mm |
| Težina | 7,25 kg |
| Širina B | 70 mm |
| Širina čeljusti | 100 mm |
| Visina čeljusti | 40 mm |
| Magnetna sila stezanja | 7800 N |
| Vrsta proizvoda | Magnet stezne ploče |