

Garant**CC.T 060202, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260140 HB7020
GTIN	4045197698827
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje