

**CCMT 09T308, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260098 CA6525
GTIN	4960664589210
Razred artikla	25E

**Opis**

CCMT 09T308 CA6525 Vrsta: CA6525  
Lomač odvojenih čestica: MQ  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 140 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 140 m/min
Lomač odvojenih čestica	MQ
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagano prekinut

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje