

**CC.T 09T304, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260097 CA510
GTIN	4960664696475
Razred artikla	25E

**Opis**

CC.T 09T304 CA510 Vrsta: CA510

Lomač odvojenih čestica: HQ

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 140 - 450 m/min**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	140 - 450 m/min
Lomač odvojenih čestica	HQ
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr

Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje